

# Nasadni priključak CRCN-3/8-PK-6

Broj artikla: 13974

FESTO

otporno na koroziju, s brtvenim prstenom, za plastičnu savitljivu cijev  
PAN, PUN, PL, PP, PU.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	5,3 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Veličina pakiranja	1
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	23,7 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material of threaded seal	PA ojačan TPE-U(PU)