

# Motorski vod NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6

Broj artikla: 1450372

★ Osnovni proizvodni program

odgovara za koračni motor EMMS-ST...

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	9
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	6
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	6
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	6
Područje pogonskog napona DC	0 ... 72 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Duljina kabela	10 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains
Radijus savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 62 mm
Promjer kabela	6,2 mm
Struktura kabela	6x0,34 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,34 mm <sup>2</sup>
Krajevi žila	Tuljak završetka žile
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	sivo