



Beskontaktni prekidač SIEN-4B-NO-S-L

Broj artikla: 150365

FESTO

induktivno, normalni sklopni razmak



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Nominalni uklopni razmak	0,8 mm
Osiguran uklopni razmak	0,64 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,4 Nehrđajući čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,3 Mjed = 0,4 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Točnost ponavljanja	0,04 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Isklopnik
Maks. uklopna frekvencija	3.000 Hz
Maks. uklopna frekvencija DC	3.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Struja praznog hoda	≤ 10 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-polni M8x1 Utikači
Veličina	4 mm
Vrsta pričvršćenja	stegnuto
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	9 g
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L