


Beskontaktni prekidač SIEN-M5B-NS-K-L

Broj artikla: 150368

FESTO

induktivno, normalni sklopni razmak



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Nominalni uklopni razmak	0,8 mm
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Točnost ponavljanja kod konstantnih uvjeta	0,01 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. uklopna frekvencija	5.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žilno Kabel
Duljina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	M5x0,5
Pritezni moment	1,5 Nm
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	33,6 g
Material housing	PA visokolegirani čelik, nehrđajući
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67
Čvrstoća na udarno naprezanje	1 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3