



Beskontaktni prekidač SIEN-M18NB-PO-S-L

Broj artikla: 150431

FESTO

induktivno, normalni sklopni razmak



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Odgovara normi | EN 60947-5-2 |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Nominalni uklopni razmak | 8 mm |
| Osiguran uklopni razmak | 6,48 mm |
| Faktori redukcije | Aluminij = 0,5 Nehrđajući čelik St 18/8 = 0,8 Bakar = 0,4 Mjed = 0,5 Čelik St 37 = 1,0 |
| Temperatura okoline | -25 ... 70 °C |
| Točnost ponavljanja | 0,4 mm |
| Uklopni izlaz | PNP |
| Funkcija sklopnog elementa | Isklopnik |
| Histereza | ≤ 0,88 mm |
| Maks. uklopna frekvencija | 2.000 Hz |
| Maks. izlazna struja | 200 mA |
| Pad napona | ≤ 2 V |
| Otpornost na kratki spoj | u taktu |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 30 V |
| Preostala valovitost | +/- 20 % |
| Struja praznog hoda | ≤ 10 mA |
| Zaštita od zamjene polova | za sve električne priključke |
| Električni priključak | 3-polni M12x1 Utikači |
| Veličina | M18x1 |
| Vrsta pričvršćenja | s kontramaticom |
| Pritezni moment | 20 Nm |
| Način ugradnje | nije poravnano |
| Težina proizvoda | 40 g |
| Material housing | Mjed PBTP poniklano |
| Indikacija stanja sklapanja | LED žuti |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 70 °C |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,8 kV |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Stupanj onečišćenja | 3 |