

Beskontaktni prekidač SIEH-M18B-PO-K-L

Broj artikla: 150462

FESTO

induktivno, s velikim sklopnim razmakom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Nominalni uklopni razmak	8 mm
Osiguran uklopni razmak	6,48 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,35 Nehrđajući čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,3 Mjed = 0,4 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Točnost ponavljanja	0,4 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Isklopnik
Histereza	≤ 0,88 mm
Maks. uklopna frekvencija	1.500 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 2 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	+/- 20 %
Struja praznog hoda	≤ 10 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žilno Kabel
Duljina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	M18
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Prítezni moment	20 Nm
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	108 g
Material housing	Mjed PBTP poniklano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3