


Prigušno-povratni ventil GRLA-1/8-PK-4-B

Broj artikla: 151167

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	PK-4 sa slijepom maticom
Pneumatski priključak 2	G1/8
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	230 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	190 ... 240 l/min
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	360 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	295 ... 375 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	6 Nm
Težina proizvoda	25 g
Material of threaded plug	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Mjed
Material swivel fitting	Cinkov tlačni lijev