


Prigušni ventil GRO-1/8-B

Broj artikla: 151216

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče s prolaznim provrtom po izboru:
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	210 l/min
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Nazivni promjer	3 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	31 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material adjusting screw	visokolegirani čelik
Material nut	Aluminijska legura za gnječenje
Material sleeve	POM