


Zakretna prirubnica SNGL-50

Broj artikla: 151529
Proizvod u napuštanju

FESTO

za cilindre DNG, DNGU, odgovarajuće ležajno postolje LSNG, LSNSG.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2014. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Veličina | 50 |
| Odgovara normi | ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura okoline | -40 ... 90 °C |
| Težina proizvoda | 183 g |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a |
| Informacija o materijalu, pričvršćenje | Aluminijski tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, ležaj | Plastika |
| Informacija o materijalu, vijci | Čelik pocinčano |