


Svjetlosna brtva MEB-LD-230AC

Broj artikla: 151718

FESTO

za MEB ventile



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2,5
Težina proizvoda	0,6 g
Električni priključak	Plug pattern type C to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803 četverokutni oblik MSEB
Nazivni pogonski napon AC	230 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Priključak zaštitnog vodiča	postoji
Nazivna snaga svjetleće brtve	0,33 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3
Material housing	TPE-U(PU)
Boja	transparentno