


Utičnica spojke KDMS6-3/8-A

Broj artikla: 151777

FESTO

samozaustavno, za sigurnosnu spojku prema ISO 4414



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	10 mm
Pokaz tlaka	optički
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1,917 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	21,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	170 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G3/8