

Stezni modul EV-10/30-3

Broj artikla: 151993

FESTO

s povratnom funkcijom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	3 mm
Pritezna ploha	10x30
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni
Pogonski tlak	≤ 6 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Temperatura okoline	-20 ... 40 °C
Težina proizvoda	20 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	M3
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material membrane	TPE-U(PU)