


Zakretna priрубnica SNG-200

Broj artikla: 152598

FESTO

Odgovarajući nosač ležaja LSNG, LSNSG.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	200
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	5.160 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Aluminijski tlačni ljev
Material mounting pin	Čelik pocinčano
Material screws	Čelik pocinčano
Material lock	Opružni čelik, pocinčan