

Povratni ventil HA-3/8-QS-10

Broj artikla: 153456

FESTO

Protok od vanjskog navoja prema QS-utičnom priključku.
Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	R3/8
Pneumatski priključak 2	QS-10
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Normalni nazivni protok	1.740 l/min
Pogonski tlak	-1 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	Anodised aluminij
Boja, kućište	srebrno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Min. Diferencijalni tlak, otvaranje	0,1 bar
Min. Diferencijalni tlak, zatvaranja	0,2 bar
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	47 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno