


Kuglasta slavina QHS-QS-6

Broj artikla: 153485

FESTO

With QS plug connector.
Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2/2 bistabilno
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	QS-6
Način aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Normalni nazivni protok	528 l/min
Nazivni promjer	4 mm
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-1 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Princip brtvljenja	mekano
Konstruktivna struktura	Kuglasta slavina
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	16,5 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno