

Utični priključak QSF-1/8-3/16-U


Broj artikla: 153618

FESTO

Unutarnji navoj s vanjskim šestobridom.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 4 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Veličina pakiranja | 1 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medij | filtrirani komprimirani zrak Vakuuum |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 8 Nm |
| Pneumatski priključak | NPT1/8-27 za savitljivu cijev vanjskog promjera 3/16" |
| Boja, prsten za otpuštanje | sivo |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, kućište | Mjed poniklano |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje | POM |
| Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi | NBR |
| Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi | visokolegirani čelik, nehrđajući |