

Niskotlačni regulacijski ventil LR-3,3

Broj artikla: 15717

FESTO

bez priključne ploče



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Normalni nazivni protok	150 l/min
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	POM
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Membranski regulacioni ventil sa sekundarnim odzračivanjem
Pogonski tlak	10 bar
Operating pressure	145 psi
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Tlak upravljanja	8 bar
Pilot pressure	120 psi
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material seals	NBR TPE-A TPE-U(PU)