


# Prirubno pričvršćenje FNG-250

Broj artikla: 157508

FESTO

Za cilindar DNG, DSBG.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost  |
|--------------------------------|---|
| Veličina                       | 250   |
| Odgovara normi                 | ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju   |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura okoline            | -40 ... 150 °C  |
| Težina proizvoda               | 8.657 g   |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno   |
| Material mounting              | Lijev s kuglastim grafitom<br>lakirano                                  |
| Material screws                | Čelik<br>pocinčano  |