


Ležajni dio LNZG-250

Broj artikla: 157516

FESTO

(2 komada) za cilindre s pričvršćenjem zakretnim rukavcem DNGZS.
Ovo se učvršćenje može primijeniti također kod cilindara DNC , DNG i DNGU sa zakretnom prirubnicom u sredini ili sa zakretnim prstenom .



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Veličina | 250 |
| Zasnovano na normi | ISO 15552 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 100 °C |
| Težina proizvoda | 2.218 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material mounting | Čelik pocinčano |
| Material bearing | Bronca |