

Ispust kondenzata WA-1-B

Broj artikla: 158497

FESTO

automatski



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	mehanički
Položaj ugradnje	okomito +/- 10°
Ručno pomoćno aktiviranje	s dodirrom
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	eksterno, mehanički, potpuno automatski
Mjerna veličina	Stanje punjenja
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski tlak	4 ... 16 bar
Pogonski medij	Voda
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	210 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak ispusta kondenzata	G1/4
Pneumatski priključak	M9
Material housing	Mjed PA