

Priključni vod NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Broj artikla: 1585793

FESTO

pneumatically/electrically suitable for linear actuator DFPI-...-C1V-...P,
length 5 m.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Duljina zaštitne savitljive cijevi	5 m
Položaj ugradnje	proizvoljno
Primjena u vanjskom području	C1 - atmosferski zaštićena mjesta korištenja
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Relativna vlažnost zraka	5 - 100 % s kondenziranjem
Mehanička zaštita	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Električni priključak 1	Utikač ravni, 5-polni
Električni priključak 2	otvoreni kraj, 5-žilni
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Pneumatski priključak	za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm za gibljivu cijev vanjskog promjera 10 mm
Min. radijus savijanja kabla	100 mm
Struktura kabla	5x0,75
Težina proizvoda	1.250 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material conduit	PA
Material protective conduit fitting	PA
Material cable sheath	PVC
Material seals	TPE