


Usisna napa nabranog mijeha VASB-55-1/4-SI

Broj artikla: 158980

FESTO

Brtni prsten nije sadržan u opsegu isporuke.
Tip koji se napušta. Isporuka do 2013.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4 mm
Promjer usisne zdjelice	55 mm
Efektivni promjer usisavanja	44 mm
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore okruglo, nabrani mijeh 1,5-struki
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura okoline	-40 ... 200 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	106 N
Težina proizvoda	26 g
Navoj za pričvršćenje	G1/4
Pričvršćenje usisne zdjelice	G 1/4
Vakuumski priključak	G1/4
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Informacija o materijalu, navojni čep	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, usisna zdjelica	VMQ (silikon)