


Amortizer YSR-5-5-C

Broj artikla: 158981

FESTO

samopodesivo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	5
Hod	5 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	2 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,2 s
Vrijeme povrata, dugo	1 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	5 mm
Maks. sila na graničnik	200 N
Maks. primljena energija po hodu	1 J
Maks. primljena energija po satu	8.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila povrata	0,9 N
Težina proizvoda	8 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik
Material piston rod	visokolegirani čelik