



Prigušno-povratni ventil GR-M3

Broj artikla: 15899

FESTO

podesiva količina protoka u jednom smjeru protoka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	M3
Pneumatski priključak 2	M3
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče s prolaznim provrtom po izboru:
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	29,5 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	26 ... 27,5 l/min
Pogonski tlak	0,3 ... 8 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2,5 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Mjed