



Spojni vod SIM-M8-3GD-5-PU

Broj artikla: 159421

FESTO

za senzore i beskontaktno prekidače.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-104 EN 61984
Električni priključak	3-polni / 3-žilni Ravna utičnica / otvoreni kraj M8x1 / -
Područje pogonskog napona DC	0 ... 60 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 60 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Duljina kabla	5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabla	Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivanja na upit Uvjeti ispitivanja na upit Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm
Promjer kabla	3,8 mm
Struktura kabla	3x0,25
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm ²
Kod boje izolacije žile	plavo smeđe crno
Mehanička zaštita	IP65 IP68
Temperatura okoline	-25 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno Bez halogena Bez estera fosforne kiseline
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PU)
Boja, kablanski plašt	sivo
Material housing	TPE-U(PU)
Boja, kućište	crno
Material of union nut	Mjed poniklana
Material seals	NBR
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Material insulation	PP