


Tandem cilindar ADVUT-40x4- -P-A

Broj artikla: 159493

FESTO

za prepoznavanje pozicije. Kraj klipnjače s unutarnjim navojem.
Kod ovog proizvoda može se prirubno pričvršćenje FUA-... montirati samo na strani završnog poklopca. Matica za navoj klipnjače prilaže se u isporuci.

Napušten tip. Isporuka do 2010.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 150 mm
Promjer klipa	40 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Kraj klipnjače	Unutarnji navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Profilna cijev
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	1,7 ... 10 bar
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	633 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	2.653 N
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s priborom s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje glatko eloksirano
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik