


# Aksijalni komplet EAMM-A-D80-100A-S1

Broj artikla: 1600673

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	60 Nm
Težina proizvoda	2.030 g
Kod sučelja, pogon	D80B
Cod sučelja, Motor in	100A
Materijal - napomena	RoHS sukladno