


Kompaktni cilindar AEVUZ-2 1/2"- -P-A

Broj artikla: 160627

FESTO

za prepoznavanje pozicije. Kraj klipnjače s unutarnjim navojem.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0,2 ... 1 "
Promjer klipa	2 1/2"
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcioniranja	jednoradni vučno
Kraj klipnjače	Unutarnji navoj
Pogonski tlak	11,6 ... 145 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	1.679 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	134 g
Prirast težine po 10 mm hoda	16 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	1.059 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	15 g
Pneumatski priključak	NPT1/8-27
Pogonski tlak [psi]	11,6 ... 145 psi
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, dinamičke brtve	TPE-U(PU) NBR
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje