

# Kompaktni cilindar AEVULQZ-3/4"- -P-A


Broj artikla: 160659

FESTO

za prepoznavanje pozicije. Osiguran od zakretanja kvadratnom klipnjačom. Kraj klipnjače s unutarnjim navojem.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0,2 ... 1 "
Promjer klipa	3/4"
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcioniranja	jednoradni vučno
Kraj klipnjače	Unutarnji navoj
Osiguranje od zakretanja / vodenje	kvadratna klipnjača
Pogonski tlak	14,5 ... 145 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	123 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	20 g
Prirast težine po 10 mm hoda	6 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	149 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	177 g
Pneumatski priključak	UNF10-32
Pogonski tlak [psi]	14,5 ... 145 psi
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, dinamičke brtve	TPE-U(PU) NBR
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje