

Kompaktni cilindar AEVULQZ-1 5/8"- -A-P-A

Broj artikla: 160671


FESTO

za prepoznavanje pozicije. Osiguran od zakretanja kvadratnom klipnjačom. Kraj klipnjače s vanjskim navojem.

Isporučuje se i matica za navoj na klipnjači .

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Hod | 0,2 ... 1 " |
| Promjer klipa | 1 5/8" |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Način funkcioniranja | jednoradni vučno |
| Kraj klipnjače | Vanjski navoj |
| Osiguranje od zakretanja / vodenje | kvadratna klipnjača |
| Pogonski tlak | 11,6 ... 145 Psi |
| Pogonski medij | filtrirani komprimirani zrak |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura okoline | -4 ... 176 °F |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 636 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 63 g |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 9 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 433 g |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda | 72 g |
| Pneumatski priključak | NPT1/8-27 |
| Pogonski tlak [psi] | 11,6 ... 145 psi |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminijska legura za gnječenje |
| Informacija o materijalu, dinamičke brtve | TPE-U(PU) NBR |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik |
| Informacija o materijalu, cijev cilindra | Aluminijska legura za gnječenje |