


Pretvarač mjerenja tlaka PENV-A-W-12-LCD-RB

broj artikla: 161056

FESTO



Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Analogni izlaz	0 - 10 V 4 - 20 mA
Električni priključak	11-polni Utikači
Vrsta zaštite	IP65
Pneumatski priključak	G1/8
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratki spoj	da
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Piezootporni tlačni senzor s indikacijom
Područje namještanja, vrijednosti praga	0,2 ... 12 bar
Područje namještanja, histereza [bara]	0,02 ... 9 bar
Područje pogonskog napona DC	15 ... 30 V
Maks. izlazna struja	5.000 mA
Sklopni izlaz	PNP
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	270 g
Mjerno područje tlaka	0 ... 12 bar
Točnost FS	1 %
Način pričvršćenja	po izboru: s prolaznim provrtom sa šeširastim profilom
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju prekrivanje lakom
Materijal - informacija, kućište	PC