



Pneumatski ventil

VL-5/3G-D-02

Broj artikla: 161085

FESTO

5/3 - smjerna funkcija, srednji položaj blokiran.
Napušten tip. Isporuka do 2009.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/3 zatvoren
Način aktiviranja	pneumatski
Širina	18 mm
Normalni nazivni protok	500 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Dozvola	Germanischer Lloyd
Nazivni promjer	6 mm
Mjera rastera	19 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	VDMA 24563
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Vrsta upravljanja	direktno
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Smjer strujanja	reverzibilno
Tlak upravljanja	3 ... 10 bar
Vrijeme sklapanja isklj	18 ms
Vrijeme uklapanja uklj	9 ms
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, nauljen ili nenauljen Vakuum
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Medij upravljanja	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, nauljen ili nenauljen
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	220 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 4	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 5	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev