


Višepoložajni ugradbeni komplet DPVU-40

Broj artikla: 161198

FESTO

za montažu 3- ili 4-položajnih cilindara od po 2 serijska tipa ADVU.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	155 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material flange	Aluminijska legura za gnječenje
Material screws	Čelik pocinčano
Material cylindrical dowel pin	Čelik pocinčano