

Blok ležaja CRLNG-100

Broj dijela: 161845

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	100
Na temelju norme	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 1 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Težina proizvoda	915 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	elektropolirani visokolegirani čelik
Materijal ležaj	Plastično