

Montaža prirubnice CRFBN-12/16

Broj dijela: 161864

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12/16
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 1 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikel u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	26 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	visokolegirani nehrđajući čelik