



# Vod utičnice KMPPE-B-2,5

Broj artikla: 161879

FESTO

pred ugrađeno, za proporcionalni regulator tlaka.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	DIN 47100
Identifikacija kabela	s priborom
Učestalost priključivanja	500
Težina proizvoda	243 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Kutni
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M16x0.75 to EN 61076-2-106
Električni spoj 1, broj pinova/žica	8
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	8
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno zabravljeno
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	8
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	8
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	5 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,6 kV
Duljina kabela	2,5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Promjer kabela	6,8 mm
Struktura kabela	8x0,25 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm <sup>2</sup>
Krajevi žila	Cut off bluntly
Mehanička zaštita	IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	1
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	sivo
Material housing	PA
Material screw-type lock	PA