


Priključni vod KVIA-MPYE-10

Broj artikla: 161985

FESTO

za proporcionalne ventile



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	530 g
Električni priključak	Utikač ravni / utičnica ravna
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Strujna opteretivost	1 A
Duljina kabela	10 m
Promjer kabela	6,2 mm
Struktura kabela	4x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	Bronca posrebreno i pozlačeno