

# Vakuumska usisna sapnica VADM-70



Broj artikla: 162501

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

s integriranim magnetnim ventilom za uklj./isklj. Vakuuma.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer, Lavalova sapnica	0,7 mm
Mjera rastera	15 mm
Izvedba, prigušivač zvuka	zatvoreno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki vakuum
Finoća filtra	$\leq 40 \mu\text{m}$
Ručno pomoćno aktiviranje	s dodirrom
Integrirana funkcija	Zaporni ventil električni Filter
Funkcija ventila	zatvoreno
Operating pressure MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	1,5 ... 8 bar
Operating pressure	21,75 ... 116 psi
Maks. vakuum	85 %
Nominal operating pressure	0,6 MPa
Nazivni pogonski tlak	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
Vrijeme opskrbe zrakom kod nazivnog pogonskog tlaka	2,2 s
Područje pogonskog napona DC	21,6 ... 26,4 V
Trajanje uključenosti	100 %
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	140 g
Električni priključak	Utikači
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem po izboru:
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 3	Prigušivač zvuka integriran
Vakuumski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	Mjed poniklana
Material filter	PA
Material filter housing	PC
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material silencer	PE POM
Material piston	POM
Material transmitter nozzle	Mjed poniklana