

# Filtar LF-3/4-D-MIDI-A

Broj dijela: 162609

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost  |
|----------------------------------|---|
| Izvedbena veličina               | Midi  |
| Serija                           | D.  |
| Položaj montaže                  | okomito +/- 5 °   |
| Finoća filtra                    | 40 µm   |
| Odvod kondenzata                 | potpuno automatski  |
| Konstruktivna struktura          | Sinter filter sa centrifugalnim separatorom                           |
| Maksimalna količina kondenzata   | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita školjke                  | Metalni zaštitni kavez  |
| Radni tlak                       | 2 bar...12 bar  |
| Normalni nazivni protok          | 3000 l/min  |
| Operativni medij                 | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -]<br>Inertni plinovi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L   |
| Temperatura skladištenja         | -10 °C...60 °C  |
| Klasa čistoće zraka na izlazu    | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni plinovi          |
| Srednja temperatura              | 5 °C...60 °C  |
| Temperatura okoline              | 5 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda                 | 700 g   |
| Vrsta montaže                    | Instalacija linije<br>s priborom                                      |
| Pneumatski priključak 1          | G3/4  |
| Pneumatski priključak 2          | G3/4  |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS   |
| Filter materijal                 | PE  |
| Materijal za kućište             | Lijevani cink   |
| Materijalna školjka              | PC  |