

Kombinacija finih filtara LFMBA-1/2-D-MIDI

FESTO

Broj artikla: 162662

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Fini filtar od 1 µm za predfiltriranje i mikro-filtar 0,01 µm, s metalnom zaštitnom košarom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Midi
Seriya	D
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	0,01 µm
Stupanj djelovanja filtra	99,9999 %
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Filtar s vlaknima
Maks. količina kondenzata	43 ml
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plinovi
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.300 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC