

Servisna jedinica FRC-1/2-D-O-MIDI-A

Broj dijela: 162750

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Serijska	D.
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Regulator filtra s manometrom Proporcionalni standardni zauljivač magle
Maksimalna količina kondenzata	43 cm ³
Finoća filtra	40 µm
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Indikator tlaka	G1/4, pripremljeno
Radni tlak	2 bar...12 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...12 bar
Maks. histereza tlaka	0.2 bar
Normalni nazivni protok	2600 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1350 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani cink
Materijalna školjka	PC