


Plosnati cilindar DZF-1 1/4"- -A-P-A

Broj artikla: 162975

FESTO

osigurano od zakretanja, za prepoznavanje pozicija, s elastičnim prigušnim prstenima u krajnjim položajima. Različite mogućnosti pričvršćenja, sa ili bez dodatnih elemenata pričvršćenja.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Hod | 0,04 ... 13 " |
| Promjer klipa | 1 1/4" |
| Maksimalni kut uvrtnja klipnjače +/- | 0,8 deg |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Osiguranje od zakretanja / vođenje | Ovalni klip |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 415 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 483 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 65 g |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda | 22 g |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 9 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 272 g |
| Pneumatski priključak | 1/8 NPT |
| Material cover | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material seals | FPM TPE-U(PU) |
| Material housing | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material piston rod | visokolegirani čelik |