

Prekidač DASI-Q11-32-A-SL

Broj dijela: 1631824

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	32
Konstrukcija	za T-utor
za promjer klipa	Ø32
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	6 g
Vrsta montaže	Učvršćen u T-utor s navojem s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni vijci	Čelik pocinčano