

Komplet zakretnog rukavca ZNCM-40


Broj artikla: 163526

★ Standard-Programm

Proizvod u napuštanju

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2014. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	395,5 g
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, vijci	Čelik pocinčano
Informacija o materijalu, zakretni rukavac	Čelik pocinčan
Informacija o materijalu, stezni dio	Čelik pocinčan
Informacija o materijalu, šipka	visokolegirani čelik, nehrđajući