


# T utični priključak CRQST-3/8-12

Broj artikla: 164207  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Orijentacija 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Veličina  | Standard   |
| Nazivni promjer                                 | 8,1 mm   |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno  |
| Oblik   | T oblik  |
| Veličina pakiranja                              | 1  |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa   |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi  |
| Uputa za pogonski tlak                          | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C   |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Water (liquid, free of ice) |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon   |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Sigurnost hrane                                 | Vidi dodatne informacije   |
| Temperatura okoline                             | -15 ... 120 °C   |
| Težina proizvoda                                | 85 g   |
| Broj odlaza                                     | 2  |
| Broj dovoda                                     | 1  |
| Primjenljivi vodovi                             | PFAN   |
| Vrsta pričvršćenja                              | External hex A/F 21  |
| Pneumatski priključak 1                         | Vanjski navoj R3/8   |
| Pneumatski priključak 2                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 12 mm                                      |
| Material of threaded plug                       | visokolegirani čelik, nehrđajući   |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno  |
| Material housing                                | visokolegirani čelik, nehrđajući   |
| Material release ring                           | visokolegirani čelik, nehrđajući   |
| Material of tubing seal                         | FPM  |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući   |
| Thrust ring material                            | visokolegirani čelik, nehrđajući   |