


# Slobodni hod FLSM-40-R

Broj artikla: 164238

FESTO

za zakretni pogon DSM.

Ovi se pogoni na upit mogu isporučiti s ATEX-odobrenjem. Podaci u listi podataka "ATEX-označavanje", "ATEX-temperatura okoline" i "CE-znak" odnose se na pogone s odobrenjem.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                      | Vrijednost                      |
|---|---------------------------------|
| Veličina                                      | 40                              |
| Smjer vrtnje                                  | Desni hod                       |
| Položaj ugradnje                              | proizvoljno                     |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Temperatura okoline                           | -10 ... 60 °C                   |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 19,98 Nm                        |
| Težina proizvoda                              | 2.350 g                         |
| Material housing                              | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material sleeve                               | Čelik za kaljenje               |
| Material shaft                                | Čelik za kaljenje               |