


# Kutna utičnica PEV-1/4-WD-LED-24

Broj artikla: 164274

FESTO

za tlačni prekidač, s LED-om.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 175301-803
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti LED zeleni
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen
Izlaz kabela	Kutni
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Plug pattern type A based on EN 175301-803
Električni spoj 1, broj pinova/žica	4
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	4
Električni spoj 1, tip ugradnje	Central screw M3
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Vijčana stezaljka
Električni spoj 2, broj pinova/žica	5
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	5
Područje pogonskog napona DC	15 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	8 A
Navojni spoj kabela	Pg11
Dozvoljeni promjer kabela	4,5 ... 11 mm
Presjek priključka	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Informacija o temperaturi okoline	Note derating
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA6 - ojačano
Boja, kućište	transparentno
Material electrical contact	Mjed poniklano pokositreno