

Cilindar zaustavljač STA-20-15-P-A-R


Broj artikla: 164883

FESTO

s kotačićem.

Ovaj se proizvod ne smije primijeniti u tekućim okolišnim medijima.

Moguće jednostavno prepravljanje na dvoradni cilindar.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	15 mm
Promjer klipa	20 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni vučno
Konstruktivna struktura	Klipnjača s kotačićem
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	jednostrana klipnjača
Osiguranje od zakretanja / vođenje	poravnana klipnjača
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozije otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Udarna sila	170 N
Dozvoljena poprečna sila kod postupka sklapanja	150 N
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminij
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacije o materijalu valjka	Čelik