

Brtveni prsten OL-M22

Broj artikla: 165299

FESTO

bez propuštanja



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	ISO 16030
Veličina pakiranja	1
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 30 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-40 ... 100 °C
Ručno pritezanje kod sobne temperature	da
Nazivni moment pritezanja	49 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Materijal - napomena	RoHS sukladno