



# Prijamnik SOEG-E-Q30-NS-S-2L

Broj artikla: 165321  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2020. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Postupak mjerenja	Jednosmjerna fotočelija Prijamnik
Vrsta svjetla	infracrveno
Doseg	0 ... 6.000 mm
Temperatura okoline	-25 ... 55 °C
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Tamno sklopni
Maks. uklopna frekvencija	1.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	20 %
Struja praznog hoda	30 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Utikači M8x1 3-polni
Veličina	30x30x15 mm
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Težina proizvoda	18 g
Material housing	PBT ojačan
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Indikacija funkcionalnih rezervi	LED zeleni
Mogućnosti namještanja	Potenciometar
Područje namještanja, gornja granica	6.000 mm
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 55 °C
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju